

T2 BLIR RAYCHEM

Under 2018 och 2019 döper vi om T2 golvvärme till RAYCHEM golvvärme. Det innebär att några av våra förpackningar får nytt och fräschare utseende. Men framför allt blir innehållet i förpackningarna ännu bättre:

- RAYCHEM SENZ golvvärmetermostat i T2Blå, T2Röd och QuickNet värmekabelpaket. I dessa paket kommer SENZ med vit centrumplatta och ram i färg RAL9003 (typ Exxact), samt en extra centrumplatta i vit färg RAL9010 (Elko).
- Förbättrade spolförpackningar som gör installationen av T2Blå och T2Röd golvvärmekablar både enklare och snabbare.
- Förbättrad vidhäftning på QuickNet golvvärmematta, som gör den mer installationsvänlig. QuickNet får också ett halogenfritt ytterhölje.

Namnen på produkterna blir i princip desamma: T2Blå, T2Röd och T2Green behåller sina produktamn. T2CeraPro blir CeraPro. T2QuickNet blir QuickNet. T2Reflecta blir Reflecta. T2 NRG-DM blir NRG-DM. T2 TE blir TE.

Läs gärna mer på www.T2blirRAYCHEM.se och raychemgolvarme.se Välkommen att kontakta oss och prata golvvärme!

T2Blå-10 (10 W/m) värmekabelpaket MED digital termostat och tillbehör

FRÅN
MAJ/JUNI
2018

E-nr	Artikel	Längd	Effekt	Nytt e-nr
89 486 01	T2Blå-10	10 m	100 W	89 406 01
89 486 22	T2Blå-10	15 m	150 W	89 406 22
89 486 02	T2Blå-10	20 m	200 W	89 406 02
89 486 24	T2Blå-10	25 m	250 W	89 406 24
89 486 03	T2Blå-10	30 m	305 W	89 406 03
89 486 04	T2Blå-10	40 m	400 W	89 406 04
89 486 05	T2Blå-10	50 m	505 W	89 406 05
89 486 06	T2Blå-10	60 m	605 W	89 406 06
89 486 07	T2Blå-10	70 m	700 W	89 406 07
89 486 08	T2Blå-10	80 m	805 W	89 406 08
89 486 09	T2Blå-10	90 m	890 W	89 406 09
89 486 10	T2Blå-10	101 m	1010 W	89 406 10
89 486 12	T2Blå-10	121 m	1215 W	89 406 12
89 486 14	T2Blå-10	142 m	1420 W	89 406 14
89 486 16	T2Blå-10	160 m	1600 W	89 406 16
89 486 18	T2Blå-10	180 m	1800 W	89 406 18
89 486 20	T2Blå-10	200 m	2000 W	89 406 20
89 486 00	T2Blå-10 utan term.	101 m	1010 W	89 406 00

T2Blå-10 (10 W/m) värmekabelpaket UTAN termostat

E-nr	Artikel	Längd	Effekt	Nytt e-nr
89 486 82	T2Blå-10	20 m	200 W	Oförändrat
89 486 83	T2Blå-10	30 m	305 W	Oförändrat
89 486 84	T2Blå-10	40 m	400 W	Oförändrat
89 486 85	T2Blå-10	50 m	505 W	Oförändrat
89 486 86	T2Blå-10	60 m	605 W	Oförändrat
89 486 87	T2Blå-10	70 m	700 W	Oförändrat
89 486 88	T2Blå-10	80 m	805 W	Oförändrat
89 486 89	T2Blå-10	90 m	890 W	Oförändrat
89 486 90	T2Blå-10	101 m	1010 W	Oförändrat
89 486 91	T2Blå-10	121 m	1251 W	Oförändrat
89 486 92	T2Blå-10	142 m	1420 W	Oförändrat
89 486 93	T2Blå-10	160 m	1600 W	Oförändrat
89 486 94	T2Blå-10	180 m	1800 W	Oförändrat
89 486 95	T2Blå-10	200 m	2000 W	Oförändrat

T2Blå-20 (20 W/m) värmekabelpaket MED termostat och tillbehör

FRÅN
MAJ/JUNI
2018

E-nr	Artikel	Längd	Effekt	Nytt e-nr
-	T2Blå-20	11 m	205 W	89 406 31
89 486 32	T2Blå-20	14 m	285 W	89 406 32
-	T2Blå-20	18 m	355 W	89 406 33
89 486 34	T2Blå-20	21 m	435 W	89 406 34
89 486 36	T2Blå-20	28 m	575 W	89 406 36
89 486 38	T2Blå-20	35 m	720 W	89 406 38
89 486 40	T2Blå-20	43 m	845 W	89 406 40
89 486 42	T2Blå-20	50 m	980 W	89 406 42
89 486 44	T2Blå-20	57 m	1130 W	89 406 44
89 486 46	T2Blå-20	63 m	1270 W	89 406 46
89 486 48	T2Blå-20	71 m	1435 W	89 406 48
89 486 50	T2Blå-20	86 m	1710 W	89 406 50
89 486 52	T2Blå-20	101 m	2015 W	89 406 52
89 486 54	T2Blå-20	115 m	2300 W	89 406 54
89 486 30	T2Blå-20 utan term.	101 m	2015 W	89 406 30

T2Blå-20 (20 W/m) värmekabelpaket UTAN termostat

E-nr	Artikel	Längd	Effekt	Nytt e-nr
89 486 60	T2Blå-20	11 m	205 W	Oförändrat
89 486 61	T2Blå-20	14 m	285 W	Oförändrat
89 486 62	T2Blå-20	18 m	355 W	Oförändrat
89 486 63	T2Blå-20	21 m	435 W	Oförändrat
89 486 64	T2Blå-20	28 m	575 W	Oförändrat
89 486 59	T2Blå-20	35 m	720 W	Oförändrat
89 486 65	T2Blå-20	43 m	845 W	Oförändrat
89 486 66	T2Blå-20	50 m	980 W	Oförändrat
89 486 67	T2Blå-20	57 m	1130 W	Oförändrat
89 486 68	T2Blå-20	63 m	1270 W	Oförändrat
89 486 69	T2Blå-20	71 m	1435 W	Oförändrat
89 486 70	T2Blå-20	86 m	1710 W	Oförändrat
89 486 71	T2Blå-20	101 m	2015 W	Oförändrat
89 486 72	T2Blå-20	115 m	2300 W	Oförändrat

Forts. >>



Ring våra experter på
020-210 100
Vardagar 6-20. Helger 9-18.

CeraPro 11 W/m UTAN termostat MED fästmaterial

FRÅN
JANUARI
2018

Fd e-nr	Artikel	Längd	Effekt	Nytt e-nr
89 485 01	CeraPro	14 m	160 W	89 405 01
89 485 02	CeraPro	21 m	240 W	89 405 02
89 485 03	CeraPro	28 m	320 W	89 405 03
89 485 04	CeraPro	35 m	400 W	89 405 04
89 485 05	CeraPro	43 m	475 W	89 405 05
89 485 06	CeraPro	57 m	635 W	89 405 06
89 485 07	CeraPro	71 m	800 W	89 405 07
89 485 08	CeraPro	100 m	1140 W	89 405 08

T2Röd värmekabelpaket MED termostat och tillbehör

FRÅN
MAJ/JUNI
2018

Fd e-nr	Artikel	Längd	Effekt*	Nytt e-nr
89 462 12	T2Röd	16 m	160 W	89 462 30
89 462 13	T2Röd	23 m	230 W	89 462 31
89 462 14	T2Röd	30 m	300 W	89 462 32
89 462 15	T2Röd	37 m	440 W	89 462 33
89 462 16	T2Röd	44 m	480 W	89 462 34
89 462 18	T2Röd	58 m	580 W	89 462 35
89 462 20	T2Röd	72 m	720 W	89 462 36
89 462 22	T2Röd	86 m	860 W	89 462 37
89 462 24	T2Röd	100 m	1000 W	89 462 38

* Angiven ca effekt vid cc-avstånd 100 mm och förläggning i 15 mm avjämningsmassa under klinker

QuickNet-90 (90 W/m²) golvvärmematta MED termostat

FRÅN
MARS
2019

Fd e-nr	Artikel	Storlek	Effekt	Nytt e-nr
89 484 01	QuickNet-90	1,0 m ²	90 W	89 404 01
89 484 15	QuickNet-90	1,5 m ²	135 W	89 404 15
89 484 02	QuickNet-90	2,0 m ²	180 W	89 404 02
89 484 16	QuickNet-90	2,5 m ²	225 W	89 404 16
89 484 03	QuickNet-90	3,0 m ²	275 W	89 404 03
89 484 17	QuickNet-90	3,5 m ²	320 W	89 404 17
89 484 04	QuickNet-90	4,0 m ²	360 W	89 404 04
89 484 18	QuickNet-90	4,5 m ²	410 W	89 404 18
89 484 05	QuickNet-90	5,0 m ²	455 W	89 404 05
89 484 06	QuickNet-90	6,0 m ²	545 W	89 404 06
89 484 07	QuickNet-90	7,0 m ²	630 W	89 404 07
89 484 08	QuickNet-90	8,0 m ²	725 W	89 404 08
89 484 09	QuickNet-90	9,0 m ²	800 W	89 404 09
89 484 10	QuickNet-90	10,0 m ²	915 W	89 404 10
89 484 12	QuickNet-90	12,0 m ²	1100 W	89 404 12
89 484 00	QuickNet-90 utan termostat	10,0 m ²	915 W	89 404 00

Tillbehör värmekabel

E-nr	Artikel	Nytt e-nr
89 490 05	An-/avslutningsats T2Röd	Oförändrat
89 490 06	Skarvsats T2Röd	Oförändrat
89 490 86	Skarvsats T2Blå/QuickNet, CeraPro/T2Green	Oförändrat
89 497 15	Universalskyt	Oförändrat
89 497 11	Universalskyt, självhäftande	Oförändrat
89 495 33	Värmekabellim, 72 stavar/1,3 kg	Oförändrat
89 495 40	Limstavar 10 stavar/fp	Oförändrat
89 495 41	Givarslang ø10mm/2,5m	Oförändrat

Sverige

Tel: +46 31 335 58 00

SalesSE@nvent.com

raychemgolvarme.se

Termostater för golvvärme

FRÅN
JANUARI
2018

Fd e-nr	Artikel	Nytt e-nr
85 815 01	TE analog termostat	85 815 14
85 815 15	NRG-DM, IP21, P-vit	85 815 65
85 802 48	Raychem GreenLeaf, IP21, svart	Oförändrat
85 815 70	Raychem SENZ, IP21, vit och svart	Oförändrat
85 815 71	Raychem SENZ WIFI, IP21, vit och svart	Oförändrat
85 815 66	Raychem SENZ packningssats till IP44	Oförändrat
85 815 68	Raychem SENZ metallfront, Exxact	Oförändrat
85 815 69	Raychem SENZ antracitfront, Exxact	Oförändrat

Reflecta isolerskivor för T2Röd

FRÅN
MAJ/JUNI
2018

Fd e-nr	Artikel	Nytt e-nr
89 462 50	Reflecta-sats 3,12 m ²	89 462 40
89 462 51	Reflecta-sats 0,944 m ²	89 462 41
89 462 60	Reflecta vändskivesats 6 st	Oförändrat
89 462 81	Reflecta lim, 18 kg ca 6+6 m ²	Oförändrat
89 462 84	Reflecta Primer 1 kg, till ca 6 m ²	Oförändrat
89 462 85	Reflecta Primer 5 kg, till ca 30 m ²	Oförändrat

T2Röd värmekabel på löpmeter

E-nr	Artikel	Effekt	Nytt e-nr
89 462 00	T2Röd, löpmeter	5-15 W/m	Oförändrat

QuickNet-160 (160 W/m²) golvvärmematta MED termostat

FRÅN
MARS
2019

Fd e-nr	Artikel	Storlek	Effekt	Nytt e-nr
89 484 20	QuickNet-160	1,0 m ²	160 W	89 404 20
89 484 21	QuickNet-160	1,5 m ²	240 W	89 404 21
89 484 22	QuickNet-160	2,0 m ²	320 W	89 404 22
89 484 23	QuickNet-160	2,5 m ²	400 W	89 404 23
89 484 24	QuickNet-160	3,0 m ²	475 W	89 404 24
89 484 25	QuickNet-160	3,5 m ²	565 W	89 404 25
89 484 26	QuickNet-160	4,0 m ²	635 W	89 404 26
89 484 27	QuickNet-160	4,5 m ²	720 W	89 404 27
89 484 28	QuickNet-160	5,0 m ²	805 W	89 404 28
89 484 29	QuickNet-160	6,0 m ²	935 W	89 404 29
89 484 30	QuickNet-160	7,0 m ²	1140 W	89 404 30
89 484 31	QuickNet-160	8,0 m ²	1285 W	89 404 31
89 484 32	QuickNet-160	9,0 m ²	1440 W	89 404 32
89 484 33	QuickNet-160	10,0 m ²	1600 W	89 404 33

T2Green (5 W/m) lågeffekt-kabel UTAN termostat

E-nr	Artikel	Längd	Effekt	Nytt e-nr
89 485 20	T2Green-5	15 m	65 W	Oförändrat
89 485 21	T2Green-5	20 m	110 W	Oförändrat
89 485 22	T2Green-5	25 m	160 W	Oförändrat
89 485 23	T2Green-5	35 m	180 W	Oförändrat
89 485 24	T2Green-5	40 m	230 W	Oförändrat
89 485 25	T2Green-5	50 m	245 W	Oförändrat
89 485 26	T2Green-5	60 m	340 W	Oförändrat
89 485 27	T2Green-5	70 m	360 W	Oförändrat
89 485 28	T2Green-5	85 m	425 W	Oförändrat
89 485 29	T2Green-5	100 m	490 W	Oförändrat
89 485 30	T2Green-5	115 m	560 W	Oförändrat

Med reservation för ändring.

