

La solución integral de gabinetes para aplicaciones de lavado a presión de mayor clasificación en la industria.

APORTE UNA SOLUCIÓN RADICAL PARA SUS NECESIDADES

Proteja sus equipos eléctricos clave con la solución de vanguardia para aplicaciones de lavado a presión de HyShed. La gama de productos HyShed está específicamente diseñada para soportar las condiciones de alta presión y alta temperatura que se encuentran en los procesos de limpieza de lavado a presión en las aplicaciones de la industria de los alimentos y bebidas.

Solo HyShed le ofrece el máximo rendimiento para preservar rápida y fácilmente la integridad de sus equipos y entornos sanitarios y, al mismo tiempo, obtener procesos optimizados.

Máxima protección

DISEÑO MEJORADO QUE PROMUEVE LA ASEPSIA

- 1 Bisagras montadas en el interior para reducir la presencia de puntos críticos y la corrosión
- 2 Superficies, tornillos y pestillos sin hendiduras que se abren con herramientas estándar
- 3 Panel posterior resistente sin orificios troquelados para un fácil montaje por soldadura
- 4 **Cubierta superior inclinada**
 - Previene la acumulación de líquidos y partículas
 - Inclinación que ayuda a maximizar el espacio del panel posterior y a reducir el espacio
- 5 **Junta de silicona de reemplazo color azul aprobada por la FDA**
 - Junta de silicona aprobada por la FDA fácil de limpiar, mantener y colocar
 - Previene el cultivo de bacterias y la absorción de agentes químicos
 - Ayuda a eliminar la posibilidad de entrada de agua
- 6 **Paneles y herrajes fabricados totalmente con acero inoxidable grado 304**
 - Acabado para aplicaciones sanitarias n.º 4 que ofrece una mayor protección anticorrosiva, contra la entrada de humedad y contra la acumulación de partículas



Solución integral de gabinetes y accesorios

- 18 modelos con tapa con bisagra
- 5 modelos con tapa con tornillo
- Amplia gama de accesorios con clasificación IP69K

Diseñado para entregar máxima protección

Opción ideal para aplicaciones de lavado a presión en la industria de los alimentos y bebidas, la cartera de productos HyShed cumple con los requisitos para la clasificación IP69K (DIN) y IP69 (IEC) y cuenta con la clasificación más alta en la escala de Protección de ingreso (IP). La gama de productos HyShed además está probada y satisface los requisitos de la NSF y de gabinetes Tipo 4X. Asimismo, estos gabinetes son los primeros en contar con una certificación de calidad para los componentes del sistema según la norma 3-A. Ninguna otra solución de gabinete en el mercado actual puede entregar estas mismas prestaciones de cumplimiento.



Protección en toda la gama de productos

Confíe en la cartera de gabinetes y accesorios integrales para aplicaciones de lavado a presión de nVent HOFFMAN y proteja sus equipos clave durante los procedimientos de limpieza a presión en la industria de los alimentos y bebidas, independientemente del grado de dificultad de la tarea.

Concept con cubierta superior inclinada

Protección de nivel base



Opción ideal para proteger equipos durante aplicaciones de lavado a presión convencionales.

Estándares de la industria:

- IP66 y Tipo 4X

Características:

- Junta con espuma de embalaje en aerosol
- Orificios de montaje pretroquelados
- Cuerpo de brida con 90 grados

Accesorios recomendados:

- Pedestales en entornos sanitarios
- Agentes anticorrosivos

Aplicaciones recomendadas:

- Áreas donde haya contacto con los alimentos
- Lavado a presión y contacto con agentes químicos mínimos

WaterShed

Protección de nivel medio



Opción ideal para proteger equipos durante aplicaciones de lavado a presión.

Estándares de la industria:

- IP66, NSF y Tipo 4X

Características:

- Junta con espuma de embalaje en aerosol
- Bisagras deslizantes con aislamiento por puerta
- Pestillo e inserto de cuarto de vuelta de acero inoxidable
- Cuerpo de brida inclinado

Accesorios recomendados:

- Drenaje de ventilación y deshumidificación H2Omit
- Pedestales en entornos sanitarios
- Separadores en entornos sanitarios

Aplicaciones recomendadas:

- Áreas de procesamiento de alimentos
- Lavado a presión y contacto con agentes químicos medios

HyShed

Protección de alto nivel



Opción ideal para proteger equipos durante aplicaciones de lavado a presión hostiles y CIP.

Estándares de la industria:

- IP69K (DIN), IP69 (IEC), NSF y Tipo 4X
- Certificación de calidad para los componentes del sistema según la norma 3-A

Características:

- Junta de silicona reemplazable aprobada por la FDA
- Bisagras de montaje interno
- Panel posterior resistente para un fácil montaje por soldadura
- Pestillos con mecanismos que promueven la asepsia

Accesorios recomendados:

- Accesorios grado IP69K
- Junta de silicona reemplazable aprobada por la FDA

Aplicaciones recomendadas:

- Controles en la máquina y áreas con grandes cambios térmicos
- Lavado a presión directo, CIP y alto contacto con agentes químicos

Más información

Para obtener más información sobre la cartera completa de soluciones de lavado a presión HOFFMAN, comuníquese con su representante o distribuidor HOFFMAN. Si así lo desea, también puede visitar: <https://hoffman.nvent.com/en/hoffman/locator>.



Nuestra potente cartera de marcas:

nVent.com

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER